


# Prigradnja krajnjeg tipkala QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Broj artikla: 164853

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	uglast
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Princip mjerenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Napon izolacije	50 V
Maks. izlazna struja	200 mA
Uklopni izlaz	PNP
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Stupanj onečišćenja	3
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Promjer kabela	8 ... 13 mm
Navojni spoj kabela	M20
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PC
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	visokolegirani čelik, nehrđajući