


Prigradnja krajnjeg tipkala QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Broj artikla: 164855

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	uglast
Položaj ugradnje	proizvoljno
Princip mjerenja	pneumatski
Indikacija sklopnog položaja	ne
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PC
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	visokolegirani čelik, nehrđajući