



# Cilindar zaustavljač STAF-32-20-P-A-K

Broj artikla: 164880  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s prekretnom polugom i integriranom prirubnom pločom.  
Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.  
Moguće jednostavno prepravljavanje na dvoradni cilindar.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	okomito
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača s prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover	Aluminij
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material roll	POM