

Cilindar zaustavljač STA-20-15-P-A


Broj artikla: 164887

FESTO

s rukavcem.

Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.

Moguće jednostavno prepravljanje na dvoradni cilindar.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Udarna sila	260 N
Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja	200 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući