

Cilindar zaustavljač STAF-50-30-P-A-R


Broj artikla: 164893

FESTO

s valjkom i integriranom prirubnom pločom.

Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.

Moguće jednostavno prepravljanje na dvoradni cilindar.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hod | 30 mm |
| Promjer klipa | 50 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcioniranja | jednoradni vučno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača s kotačićem |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | poravnana klipnjača |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Udarna sila | 2.300 N |
| Dozvoljena poprečna sila kod postupka sklapanja | 1.100 N |
| Težina proizvoda | 1.460 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminij |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminij |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacije o materijalu valjka | Čelik |