

Čepni cilindar STAF-80-40-P-A-R

Broj dijela: 164894

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Promjer klipa	80 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni povlačeći
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača s valjkom
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja/vođenje	spljoštena klipnjača
Radni tlak	1 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Dopuštena udarna sila na produženu klipnjaču	13300 N
Dopuštena poprečna sila tijekom procesa prebacivanja	4000 N
Težina proizvoda	5350 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalna uloga	Čelik