

Blok podnožja CPE10-PRSG-2

Broj artikla: 164960


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile serije Compact Performance sa zatvorenim PRS-kanalima.

Kod ovog priključnog bloka smiju se upotrijebiti samo priključci s G navojem .

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 2 |
| Burst pressure | 3 MPa |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Težina proizvoda | 50 g |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom sa H - profilom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Material housing | PA ojačan |