


L brzi navojni spoj LCKN-1/4-PK-6

Broj artikla: 165001

FESTO

Orijentacija 360°, s brtvenim prstenom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,6 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,9 ... 16 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Informacija o materijalu, kućište	Cinkov tlačni lijev