



Odašiljač SOEG-S-Q30-K-L

Broj artikla: 165352
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2020. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija Odašiljač
Vrsta svjetla	infracrveno
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Pad napona	2 V
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	25 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	30x30x15 mm
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	85 g
Material housing	PBT ojačan
Područje namještanja, gornja granica	6 mm
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju