

Svjetlosni vodič SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Broj artikla: 165357

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija Svjetlosni vodič
Temperatura okoline	-20 ... 160 °C
Veličina	M4
Težina proizvoda	46 g
Material housing	Mjed kromirano
Područje namještanja, gornja granica	280 mm
Temperatura okoline pokretna ugradnja	-20 ... 120 °C
Mehanička zaštita	IP54
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L