


Plosnati prigušivač zvuka IU-03-7,0

Broj artikla: 165636
Proizvod u napuštanju

FESTO

[za ventilski blok](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Pneumatski priključak | Priključna ploča |
| Informacija o materijalu, uložak prigušivača | PE |