


Kuglasti ventil VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T

Broj dijela: 1692207

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | 2-smjerni kuglasti ventil |
| Vrsta aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Priključak za armaturu | Kučičšte prstena s prirubnicom s navojem |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Indikator položaja prekidača | Slot direction = flow direction |
| Uzorak bušenja prirubnice | F07 |
| Unutra-Ø | 64 mm |
| Nazivna veličina DN | 65 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Ručno nadjačavanje | ne postoji |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Ventil nazivnog tlaka PN | 16 |
| Moment aktiviranja | 85 Nm |
| Na temelju norme | EN 1092-1 ISO 5211 |
| srednji | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev |
| Srednja temperatura | -10 °C...200 °C |
| Protok Kv | 507 m³/h |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Materijal za kućište | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Materijalne brtve | PTFE PTFE, ojačan |
| Materijalna lopta | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Kugla s brojem materijala | 1.4408 |
| Materijalna osovina | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Broj materijala osovina | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 10000 g |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o tlačnoj opremi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | to UK Pressure Equipment Regulations |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |