


Kuglasta slavina VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T

Broj artikla: 1692210

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | 3-smjerna kuglasta slavina L-provrt |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Rp1/4 |
| Indikacija sklopnog položaja | Smjer proreza = smjer protoka |
| Slika bušenja prirubnice | F03 F04 |
| Unutarnji promjer | 11,6 mm |
| Nazivni promjer DN | 8 |
| Funkcija ventila | 3/2 |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Nazivni tlak armature | 63 |
| Moment aktiviranja | 13 Nm |
| Zasnovano na normi | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine daljnji mediji na upit |
| Temperatura medija | -10 ... 200 °C |
| Flow rate Kv type L | 4,5 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4408 |
| Material seals | PTFE PTFE-ojačan |
| Material ball | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala kugle | 1.4408 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 700 g |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |