

Vodilica teških tereta

HD-18- -

Broj artikla: 170025


FESTO

konfigurira se

Za konfiguraciju proizvod prethodno položiti u kupovnu košaru.

Kod ovog proizvoda, već prema konfiguraciji, tehnički podaci i odgovarajući pribor mogu odstupati od liste podataka.

Napušten tip. Isporuka do 2009.



Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	18
Hod	10 ... 1.810 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodeća osovina bez pogona
Maks. brzina	3 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. sila Fy	1.820 N
Maks. sila Fz	1.820 N
Maks. moment Mx	70 Nm
Maks. moment My	115 Nm
Maks. moment Mz	112 Nm
Pokretna masa	450 g
Pokretna masa kod hoda 0 mm	450 g
Prirast težine po 10 mm hoda	72 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2.950 g
Informacija o materijalu, element vođenja	Čelik
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano