



Zakretni modul DSM-12-270-P-FW-CC

Broj artikla: 170079

FESTO

s prirubnim vratilom, amortizeri obostrano.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Kut prigušivanja	13 deg
Područje namještanja, kut zakretanja	0 ... 238 deg
Kut zakretanja	238 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino dotjerivanje	-1,5 deg
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	1,5 Hz
ATEX oznaka	II 2 G c T4
ATEX temperatura okoline	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Okretni moment kod 6 bara	1,25 Nm
Težina proizvoda	300 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik poniklano
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, kućište	Alumijska legura za gnječenje