

# Standardni cilindar ESNU-10- -P-A-CT


Broj artikla: 170131

FESTO

prema DIN ISO 6432, za beskontaktnu detekciju položaja. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa i bez dodatnih pričvrstnih elemenata. S elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima.

Za očitavanje pozicije beskontaktnim prekidačima potreban je minimalni hod od 10 mm.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrijednost   |
|--|--|
| Hod                                      | 10 ... 50 mm   |
| Promjer klipa                            | 10 mm  |
| Navoj klipnjače                          | M4   |
| Prigušivanje                             | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano          |
| Položaj ugradnje                         | proizvoljno  |
| Odgovara normi                           | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                              |
| Kraj klipnjače                           | Vanjski navoj  |
| Konstruktivna struktura                  | Klip<br>Klipnjača<br>Cijev cilindra                    |
| Prepoznavanje pozicije                   | za beskontaktni prekidač                               |
| Varijante                                | jednostrana klipnjača                                  |
| Pogonski tlak                            | 1,5 ... 10 bar   |
| Način funkcioniranja                     | jednoradni<br>tlačno                                   |
| Pogonski medij                           | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen                    |
| Klasa korozione otpornosti KBK           | 2  |
| Temperatura okoline                      | -20 ... 80 °C  |
| Energija naleta u krajnjim položajima    | 0,05 J   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje    | 41,6 N   |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm              | 8,5 g  |
| Prirast težine po 10 mm hoda             | 2,7 g  |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm             | 37,3 g   |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda      | 1 g  |
| Vrsta pričvršćenja                       | s priborom   |
| Pneumatski priključak                    | M5   |
| Materijal - napomena                     | Bez bakra i PTFE                                       |
| Informacija o materijalu, poklopac       | Aluminijska legura za gnječenje<br>bezbojno eloksirano |
| Informacija o materijalu, brtve          | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| Informacija o materijalu, klipnjača      | visokolegirani čelik, nehrđajući                       |
| Informacija o materijalu, cijev cilindra | visokolegirani čelik, nehrđajući                       |