


Osno sučelje SPC-AIF-POT

Broj artikla: 170228

FESTO

za potenciometar



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. primljena struja proporcionalnog ventila	1,1 A
Tipična potrošnja struje osnog sučelja	100 mA
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 2
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	300 g
Električni priključak, proporcionalni ventil	Utikači okrugli oblik M9 7-polno
Električni priključak, mjerna letva	Dizajn A Kabel s utikačem prema DIN 43650 četverokutni oblik
Električni priključak AIF IN	Utikači okrugli oblik M9 5-polno
Električni priključak AIF OUT	Utičnica okrugli oblik M9 5-polno
Duljina kabla	0,3 m