

Priključni vod KSPC-AIF-1-WD-8

Broj artikla: 170237

FESTO

za osno sučelje kontrolera.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Težina proizvoda	410 g
Električni priključak 1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
Električni priključak 2	Socket strip 5-pin
Struktura kabela	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Promjer kabela	5,5 mm
Duljina kabela	8 m
Boja, kućište	crno
Boja, kablanski plašt	svijetlosivo
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan PBT TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, plašt kabela	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned