

Mini zasun SLS-10-15-P-A

Broj artikla: 170493

FESTO

uski kraj s preciznim kugličnim vođenjima.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	15 mm
Promjer klipa	10 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Prečka Klip Klipnjača Ball cage guide Klizač
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Operating pressure	14,5 ... 145 psi
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,05 Nm
Maks. sila Fy	170 N
Maks. sila Fz	170 N
Maks. moment Mx	1,1 Nm
Maks. moment My	1,1 Nm
Maks. moment Mz	0,7 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
Pokretna masa	49 g
Težina proizvoda	149 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of guide	Čelik
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući