

Mini tobogan SLS-16-25-P-A

Broj dijela: 170501

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 25 mm |
| Promjer klipa | 16 mm |
| Način rada pogonske jedinice | jaram |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Vodič za kavez s kuglicama |
| Konstruktivna struktura | Opterećenje Klip Piston rod Vodilica kaveza s kuglama Klizač |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 0,1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14,5 psi...145 psi |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0,15 Nm |
| Maks. sila Fy | 410 N |
| Maks. sila Fz | 410 N |
| Maks. moment Mx | 2,5 Nm |
| Maks. Moment My | 2,5 Nm |
| Maks. moment Mz | 1,4 Nm |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 104 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 121 N |
| Pokretna masa | 111 g |
| Težina proizvoda | 291 g |
| Alternativne veze | vidi crtež proizvoda |
| Vrsta montaže | s prolaznim provrtom |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Vodič za materijal | Čelik |
| Materijal za kućište | visokolegirani nehrđajući čelik |