


Mini zasun SLT-6-20-P-A

Broj artikla: 170550

FESTO

s preciznim, visoko opteretivim kugličnim vođenjem i podesivim krajnjim graničnicima.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/duljina	7 mm
Promjer klipa	6 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Kinematika prečke
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,016 Nm
Maks. sila Fy	160 N
Maks. sila Fz	160 N
Maks. moment Mx	1,1 Nm
Maks. moment My	1,1 Nm
Maks. moment Mz	0,7 Nm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	25 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	34 N
Pokretna masa	47 g
Težina proizvoda	114 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	HNBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući