

Zaporni ventil HE-D-MAXI



Broj artikla: 170683

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripreme grupe, bez navojnih priključnih ploča, s FRB navojnim svornjakom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Način aktiviranja | ručno |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Funkcija odlaznog zraka | ne prigušuje se |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Funkcija ventila | 3/2 bistabilan |
| Pogonski tlak | 0 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Težina proizvoda | 796 g |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |