

# Razdjelni modul FRM-H-D-MINI



Broj artikla: 170687

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pneumatsko podnožje s 4 priključka, nosač za dodatne module, bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Pogonski tlak	0,15 ... 16 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	2.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	233 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev