

Razdjelni modul FRM-H-D-MAXI


Broj artikla: 170689

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Pneumatsko podnožje s 4 priključka, nosač za dodatne module, bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Pogonski tlak	0,25 ... 16 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smjeru protoka 1->2	13.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	446 g
Pneumatski priključak 3	G3/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev