


Osno sučelje SPC-AIF-SUP-24DC

Broj artikla: 171182

FESTO

za osno sučelje odvojka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. primljena struja	3 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	-5 % / +25 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 2
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak, napon pod teretom	Utikači okrugli oblik M12x1 5-polno
Električni priključak AIF IN	Utikači okrugli oblik M9 5-polno
Električni priključak AIF OUT	Utičnica okrugli oblik M9 5-polno
Duljina kabla	0,2 m