

# Okrugli cilindar DSAG-10- -P-A

Broj artikla: 171235  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Hod  | 1 ... 160 mm                                      |
| Promjer klipa  | 10 mm   |
| Prigušivanje   | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Pogonski tlak  | 1 ... 10 bar                                      |
| Način funkcioniranja                                     | dvoradno  |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                      | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - umjerena otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C                                     |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 39,6 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 47,1 N  |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm                              | 11,1 g  |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda                      | 1 g   |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm                             | 19 g  |
| Prirast težine po 10 mm hoda                             | 2,7 g   |
| Pneumatski priključak                                    | M5  |
| Material cover   | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)                                  |
| Material housing   | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |