

Okrugli cilindar DSAQ-25- -P-A

Broj artikla: 171867
Proizvod u napuštanju

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka poprečno prema osi cilindra.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 500 mm
Promjer klipa	25 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247,4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294,5 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	141 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	6,2 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	212 g
Prirast težine po 10 mm hoda	11,1 g
Pneumatski priključak	M26x1,5
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući