



Beskontaktni prekidač SMT-10-PS-KL-LED-24

Broj artikla: 173218

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone sa senzorskim utorom 10, s kablom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za kružni utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	≤ 0,2 ms
Isklopno vrijeme	≤ 0,2 ms
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	1,7 V
Preostala struja	≤ 0,01 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u kružnom utoru uzdužno se može uvući u utor
Pritezni moment	0,05 ... 0,1 Nm
Težina proizvoda	20 g
Informacija o materijalu, kućište	poniklano Mjed PA visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Napon izolacije	50 V
Stupanj onečišćenja	3