


Usisna zdjelica VAS-10-M5-SI

Broj artikla: 173442

FESTO

Brtni prsten nije sadržan u opsegu isporuke.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivni promjer | 2 mm |
| Promjer usisne zdjelice | 10 mm |
| Efektivni promjer usisavanja | 8 mm |
| Konstruktivna struktura | Vakuumski priključak gore okruglo, standard |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Temperatura okoline | -40 ... 200 °C |
| Sila odvajanja kod vakuuma 70% | 4,5 N |
| Težina proizvoda | 3 g |
| Navoj za pričvršćenje | M5 |
| Pričvršćenje usisne zdjelice | M5 |
| Vakuumski priključak | M5 |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Informacija o materijalu, navojni čep | Aluminijska legura za gnječenje |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Informacija o materijalu, usisna zdjelica | VMQ (silikon) |