

# Regulator tlaka

## LR-3/4-D-MAXI-NPT


Broj artikla: 173668

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s manometrom, radni tlak do 12 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pogonski tlak	16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	11.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	800 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Činkov tlačni ljev