

Regulator tlaka

LR-1-D-O-MAXI-NPT

Broj artikla: 173673

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s navojnom priključnom pločom, bez manometra.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Položaj ugradnje	proizvoljno
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pogonski tlak	16 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	11.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova po izboru:
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Cinkov tlačni lijev