

Filtar LF-1/4-D-5M-MINI-NPT

Broj dijela: 173682

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Serijski broj | D. |
| Položaj montaže | okomito |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Odvod kondenzata | ručno pipajući |
| Maksimalna količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Radni tlak | 0 bar...16 bar |
| Normalni nazivni protok | 950 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Filter materijal | PE |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Materijalna školjka | PC |