

Mikrofiltrar

LFMA-1/4-D-MINI-NPT


Broj artikla: 173726

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s 0,01 µm filtarskim uloškom, metalna zaštitna košara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Serijski broj | D |
| Veličina | Mini |
| Finoća filtra | 0,01 µm |
| Ispust kondenzata | ručno dodirujući |
| Pogonski tlak | 1 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 410 l/min |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka | 100 l/min |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,9999 % |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Klasa korozivne otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | 1,5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru: |
| Položaj ugradnje | okomito |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | PC |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |