

Mikrofiltrar

LFMA-1/2-D-MIDI-NPT

Broj artikla: 173732

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s 0,01 µm filtarskim uloškom, metalna zaštitna košara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	D
Veličina	Midi
Finoća filtra	0,01 µm
Ispust kondenzata	ručno dodirujući
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plinovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	1.120 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	330 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Položaj ugradnje	okomito
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS sukladno