

# Filtar-regulator LFR-1/4-D-7-MINI-A-NPT

Broj artikla: 173771


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, sa zaštitnom metalnom košarom i manometrom.

S automatskim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Seriya	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC