

Filtar-regulator LFR-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT



Broj artikla: 173793

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s metalnom zaštitnom košarom i manometrom, finoća filtriranja 5 µm.
S automatskim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serijska	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	2.600 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	900 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC