

# Regulator filtera LFR-3/4-D-7-MIDI-NPT

Broj dijela: 173802

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	ručno pipajući
Maksimalna količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	1 bar...16 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok	4000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	900 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC