


# Regulator filtera LFR-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Broj dijela: 173809

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Izvedbena veličina                      | Maxi  |
| Serijska                                | D.  |
| Položaj montaže                         | okomito   |
| Finoća filtra                           | 5 µm  |
| Odvod kondenzata                        | potpuno automatski  |
| Maksimalna količina kondenzata          | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita školjke                         | Metalni zaštitni kavez  |
| Radni tlak                              | 2 bar...12 bar  |
| Maks. histereza tlaka                   | 0.4 bar   |
| Normalni nazivni protok                 | 7600 l/min  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura skladištenja                | -10 °C...60 °C  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                     | 5 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline                     | 5 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                        | 1370 g  |
| Vrsta montaže                           | neobavezno:<br>Instalacija linije<br>s pridržnim kutom                |
| Pneumatski priključak 1                 | 3/4 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                 | 3/4 NPT   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS   |
| Materijal za kućište                    | Lijevani cink   |
| Materijalna školjka                     | PC  |