

# Servisna jedinica FRC-1/8-D-MINI-A-NPT

Broj dijela: 173829

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Izvedbena veličina                      | Mini  |
| Odvod kondenzata                        | potpuno automatski  |
| Finoća filtra                           | 40 µm   |
| Radni tlak                              | 2 bar...12 bar  |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.5 bar...12 bar  |
| Normalni nazivni protok                 | 700 l/min   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inertni plinovi          |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                        | 660 g   |
| Vrsta montaže                           | s priborom  |
| Pneumatski priključak 1                 | 1/8 NPT   |
| Pneumatski priključak 2                 | 1/8 NPT   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS   |
| Materijal za kućište                    | Lijeveni cink   |
| Materijalna školjka                     | PC  |