

Pripremna grupa FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Broj artikla: 173882


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, maksimalni izlazni tlak 7 bara, filter 40 µm, s metalnom zaštitnom košarom.

S ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Položaj ugradnje	okomito
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Finoća filtra	40 µm
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	8.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.390 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC