


Zakretna prirubnica SNC-50

Broj artikla: 174385

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	234 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijski tlačni lijev
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material screws	Čelik pocinčano
Material lock	Opružni čelik pocinčano