


Zakretna prirubnica SNCS-100

Broj dijela: 174402

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	683 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal sferni ležaj	Čelik PTFE
Materijalni vijci	Čelik pocinčano