



# Beskontaktni prekidač SIES-Q8B-NO-K-L

Broj artikla: 174550

FESTO

induktivno, s kablom, ugrađuje se zaravnano, funkcija isklonika, uklapa se negativni potencijal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	1,5 mm
Osiguran uklopni razmak	1,2 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,45 Nehrđajuči čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mjed = 0,55 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Točnost ponavljanja	0,07 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Isklonik
Maks. uklopna frekvencija	3.500 Hz
Maks. uklopna frekvencija DC	1.500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabel
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	8x8x40 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	39 g
Material housing	Cinkov tlačni ljev kromirano poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L