



# Prigušno-povratni ventil GRLZ-M5-QS-3-LF-C

Broj artikla: 175055

FESTO

za prigušivanje dolaznog zraka, sa zakretnim priključkom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-nepovratna
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	M5
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	48 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	36 ... 52 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Operating pressure	2,9 ... 145 psi
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 ... 90 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	9 g
Material of threaded plug	Mjed poniklano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mjed
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev