



Tlačna sklopka PEV-1/4-B-OD

Broj artikla: 175250

FESTO

otvara ili zatvara električni strujni krug kod dostizanja određene veličine tlaka. Podesivi točka uklapanja tlaka, podesiva uklopna histereza. Bez utičnice aparata.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	125 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Najmanja struja tereta	1 mA kod 24 V 10 mA kod 10 V 100 mA kod 5 V
Kategorija upotrebe induktivni teret	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omski teret	AC-12 DC-12
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN 43650 četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	194 g
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material switch contact	srebrno
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Područje namještanja, vrijednosti praga	1 ... 12 bar
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L