


Utikač FBS-M12-5GS-PG9

Broj artikla: 175380

FESTO

za Siemensovo sučelje na ventilskom bloku.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	23,5 g
Električni priključak	5-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Utikač ravni / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 60 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Navojni spoj kabela	Pg9
Dozvoljeni promjer kabela	6 ... 8 mm
Presjek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Štupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material electrical contact	Mjed poniklano i pozlačeno