

Utikač SEA-M12-5GS-PG7

Broj dijela: 175487

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta montaže	s čahuricom s navojem
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	21.5 g
Električni priključak	5-polni Obrazac A M12x1 kružni konektor Straight plug connector/screw terminal
Područje pogonskog napona DC	60 V
Područje pogonskog napona AC	60 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Vijčani spoj kabela	Pg7
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Priključni presjek	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PBT
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink poniklane
Materijal utikačkih kontakata	Mjed Obložena bijelom broncom