


# Priključni vod KMP1-02-VI-6-5

Broj artikla: 175585  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilski blok VIMP-02, gotov konfekcioniran za četiri do šest ventilskih mjesta, 5 m dug.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 300$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 250$ V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	1.200 g
Električni priključak	25-polno Utičnica
Struktura kabela	13 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Promjer kabela	10 mm
Duljina kabela	5 m
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, plašt kabela	PE
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebreno