

Električni modul CP-A08-M12-5POL

Broj dijela: 175640

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
ATEX kategorija plina	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex ec IIC T5 Gc X
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tc IIIC T80 °C IP65 Dc X
Temperatura okoline Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C