


Priključni vod KMP1-02-II-8-5

Broj artikla: 175656
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilski blok IIMP-02, pripremljen za šest do osam 16 ventilskih mjesta, 5 m dug.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	2.995 g
Električni priključak	40-polno Utičnica
Struktura kabela	39 x 0,75 mm ²
Promjer kabela	17 mm
Duljina kabela	5 m
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, plašt kabela	PE
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebreno